


SILVYN® USK

SILVYN® USK - raccordo per tubo con filetto PG



Antivibrazione



Tempo di montaggio

Vantaggi

Montaggio semplice e rapido

Resistenza alle vibrazioni

Non necessita di altri componenti

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

Per uso interno

Basse sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto

Chiavi di serraggio di grossa taglia

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Corpo con profilo esagonale

Manicotto filettato

Dado di bloccaggio

Note

Incluso manicotto interno SILVYN® EE-K

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® USK**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione
Colore standard:	Grigio argento (RAL 7001)
Materiale:	PP
Grado di protezione:	IP 54
Campo di temperatura:	da -10°C a +110°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® USK

Codice articolo	Filettatura PG	SW 1/2 mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® FD-PU/FPS	Adatto a SILVYN® SP/SP-PU	Pezzi / confezione
SILVYN® USK								
52005810	7	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	50
52005820	9	21.0 / 23.0	41	10	9	10 x 14	10 x 14	50
52005830	11	24.0 / 27.0	41	10	11	13 x 17	12 x 16	50
52005840	13,5	26.0 / 29.0	41	10	13	15 x 19	14 x 18	50
52005850	16	29.0 / 32.0	42	11	14,5	16 x 21	16 x 20	50
52005860	21	36.0 / 40.0	48	11	19,5	22 x 27	22 x 27	25
52005870	29	45.0 / 49.0	48	12	27	29 x 36	30 x 36	25
52005880	36	53.0 / 58.0	48	12	36	38 x 45	38 x 44	25
52005900	48	65.0 / 70.0	57	15	46	48 x 56	49 x 56	10

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16