

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - raccordo per tubo in ottone nichelato con schermatura CEM, scarico della trazione dei cavi integrato

Info

Raccordo e pressacavo con l'innovativo sistema BRUSH
Ottima ripresa dello schermo a 360°



CE



Ampio campo di serraggio



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



SKINTOP® integrato



interferenze

Vantaggi

Ultimo aggiornamento (11.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Installazione semplice
Collegamento della schermatura rapido e comodo
Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
Elevato grado di protezione IP del cavo
Ampio campo di serraggio

Applicazione

Ingegneria meccanica
Impianti industriali
Industria pesante
In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC

Caratteristiche del prodotto

Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori metrici SKINTOP®

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Modello base: Corpo: ottone nichelato Guarnizione pressacavo: CR/NBR Guarnizione guaina: TPE Spazzola EMC: ottone
Grado di protezione:	Cavo: IP 68Guaina:IP 40 con SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 con SILVYN®AS-P
Campo di temperatura:	da -30°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Codice articolo	Filettatura metrica	Intervallo di serraggio in mm	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto per guaina Ø est. mm	Pezzi / confezione
SILVYN® MSK-M BRUSH per SILVYN® AS					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH per SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Ultimo aggiornamento (11.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16