

SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna



Resistenza meccanica



Robusto



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

Vantaggi

Protegge dai liquidi

Antitrazione

Elevata resistenza alla compressione

Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta

Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

Ingegneria meccanica

Impianti industriali

Per uso esterno

Adatto ad ambienti con presenza di liquidi

Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Costruzione

Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Guaina in PVC

SILVYN® LCC-2

Note

Su richiesta: colore grigio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

Guaina interna: acciaio galvanizzato

Guaina esterna: PVC

Campo di temperatura:

da -15°C a +70°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® LCC-2

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M	Matassa m
SILVYN® LCC-2					
61804702	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	30
61804712	12	10.2 x 14	40	M16x1,5/1	30
61804722	16	13 x 17	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	30
61804732	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	30
61804742	25	21.1 x 26	60	M25x1,5	30
61804752	32	28.1 x 34	90	M32x1,5	30
61804762	40	37.6 x 44.5	120	M40x1,5	10
61804772	50	48.4 x 55	130	M50x1,5	10
61804792	63	57.5 x 64.5	160	M63x1,5	10
61804787	75	70 x 79	190	M75x1,5	10
SILVYN® LCC-2 - confezione piccola					
61737351	10	6.8 x 10.0	25	M12x1,5	10
61737352	12	10.2 x 14.0	40	M16x1,5/1	10
61737353	16	13.0 x 17.0	45	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	10
61737354	20	16.9 x 21.5	50	M20x1,5/2	10
61737355	25	21.1 x 26.0	60	M25x1,5	10
61737356	32	28.1 x 34.0	90	M32x1,5	10