

SILVYN® COMPACT M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

Info

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.



Resistenza meccanica



Leggero



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Applicazione salvaspazio

Per elevate sollecitazioni meccaniche

Elevata resistenza a trazione

Resistente alla corrosione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

Adatto per SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX

Ingegneria meccanica

Applicazioni ferroviarie

SILVYN® COMPACT M

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Riferimenti normativi/approvazioni:	UL 514B
Su richiesta:	Disponibile in acciaio inox
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Anello di tenuta: Poliammide O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 66 IP 67
Campo di temperatura:	da -45°C a +105°C

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® COMPACT M

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto per SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX	Adatto per SILVYN® HIPROJACKET	Pezzi / confezione
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1,5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1,5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1,5	2"	51	2

Ultimo aggiornamento (03.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16