


SILVYN® Guarnizione piatta

SILVYN® SEALING WASHER - per filetti metrici



Privo di alogeni



Antivibrazione



Resistente all'olio



affidabilità

Applicazione

Per la tenuta sicura dell'alloggiamento. Protezione contro oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di un pressacavo o di componenti simili.

Caratteristiche del prodotto

Nervature su entrambi i lati migliorano la tenuta
Resistente agli oli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard:

blu

Materiale:

Polyester Elastomer

Grado di protezione:

IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

SILVYN® Guarnizione piatta

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® Guarnizione piatta

Codice articolo	Ø interno x Ø esterno mm	Filettatura metrica	Pezzi / confezione
SILVYN® Guarnizione piatta			
61809400	16.0 x 24.0	16 x 1,5	10
61809410	20.0 x 27.0	20 x 1,5	10
61809420	25.0 x 34.0	25 x 1,5	10
61809430	32.0 x 42.0	32 x 1,5	10
61809440	40.0 x 50.0	40 x 1,5	10
61809450	50.0 x 62.0	50 x 1,5	10
61809460	63.0 x 73.0	63 x 1,5	10