

SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69



Resistente alla corrosione



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Resistente all'olio



Scarico della trazione ottimale



Robusto

Vantaggi

Elevata resistenza a trazione

Resistenza alle vibrazioni

Tenuta ermetica

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN®LTP

Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Adatto ad ambienti con presenza di liquidi

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Corpo con profilo esagonale e elemento centrale girevole

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPS-M

Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

Materiale:

Corpo: ottone nichelato

Guarnizione: PA

Grado di protezione:

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® LTPS-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® LTP	Pezzi / confezione
SILVYN® LTPS-M					
55510600	16 x 1,5/1	20.0	10	12	10
55510610	16 x 1,5/2	24.0	10	16	10
55510620	20 x 1,5/1	24.0	10	16	10
55510630	20 x 1,5/2	26.0	10	20	10
55510640	25 x 1,5	33.0	12	25	10
55510650	32 x 1,5	40.0	13	32	2