

SILVYN® FCE-M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

Info

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.



Vantaggi

- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Elevata resistenza a trazione
- Applicazione salvaspazio
- Resistente alla corrosione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Costruzione

- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Manicotto filettato
- Dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale:

SILVYN®

FCE COMPACT

Parti metalliche: ottone nichelato

Guarnizioni: NBR

SILVYN®

FCE-F, FCE-S

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Ottone nichelato

Grado di protezione:

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Campo di temperatura:

SILVYN® FCE COMPACT: -45°C fino +105°C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: da -55°C a +260°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FCE-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto per SILVYN® FCE	Pezzi / confezione
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1,5	13	10
55503625	16 x 1,5	16	10
55503626	20 x 1,5	16	10
55503627	20 x 1,5	20	10
55503628	25 x 1,5	25	5
61803855	32 x 1,5	32	5
61803856	40 x 1,5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1,5	16	10
61803861	20 x 1,5	16	10
61803862	20 x 1,5	20	10
61803863	25 x 1,5	25	5
61803864	32 x 1,5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1,0	10	10
55503601	12 x 1,5	10	10
55503602	12 x 1,5	13	10
55503603	16 x 1,5	13	10
55503604	16 x 1,5	16	10
55503605	20 x 1,5	16	10
55503606	20 x 1,5	20	10
55503607	25 x 1,5	25	5
55503608	32 x 1,5	32	5
55503609	40 x 1,5	40	2
55503610	50 x 1,5	50	2
55503611	63 x 1,5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	10 x 1,0	10	10
55503613	12 x 1,5	10	10
55503614	12 x 1,5	13	10
55503615	16 x 1,5	13	10
55503616	16 x 1,5	16	10
55503617	20 x 1,5	16	10
55503618	20 x 1,5	20	10

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

 Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
 PN 0456 / 02_03_16



SILVYN® FCE-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto per SILVYN® FCE	Pezzi / confezione
55503619	25 x 1,5	25	5
55503620	32 x 1,5	32	5
55503621	40 x 1,5	40	2
55503622	50 x 1,5	50	2
55503623	63 x 1,5	50	2

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

