

SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET

Info

Adatti a SILVYN® HIPROJACKET



Resistenza meccanica



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Elevata resistenza a trazione

Per elevate sollecitazioni meccaniche

I raccordi a 45° e a 90° consentono un montaggio ottimale

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® HIPROJACKET

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica o PG

Profilo esagonale dritto / angolare a 45° / angolare a 90°

Manicotto filettato

Dado di bloccaggio

Note

È possibile estendere l'intervallo di temperatura rimuovendo i componenti in plastica

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Su richiesta:	Filetto di connessione NPT
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Anello di serraggio: ottone nichelato O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 54 IP 67 se usato SILVYN® HIPROSILTAPE
Campo di temperatura:	da -45°C a +105°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Codice articolo	Filettatura metrica	Filettatura PG	Pezzi / confezione
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1,5	-	50
55503517	20 x 1,5	-	50
55503518	25 x 1,5	-	25
55503519	32 x 1,5	-	10
55503520	40 x 1,5	-	5
55503521	50 x 1,5	-	5
55503522	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1,5	-	50
55503524	20 x 1,5	-	50
55503525	25 x 1,5	-	25
55503526	32 x 1,5	-	10
55503527	40 x 1,5	-	5
55503528	50 x 1,5	-	5
55503529	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1,5	-	50
55503531	20 x 1,5	-	50
55503532	25 x 1,5	-	25
55503533	32 x 1,5	-	10
55503534	40 x 1,5	-	5
55503535	50 x 1,5	-	5
55503536	63 x 1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Codice articolo	Filettatura metrica	Filettatura PG	Pezzi / confezione
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Ultimo aggiornamento (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16