

SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande

Info

Realizzata in materiale plastico
Specifico per l'industria del Food & Beverage



Food & Beverage



Buona resistenza chimica



affidabilità



Impermeabile

Vantaggi

Guaina esterna verificata FDA
Superficie liscia e di colore blu per una più facile pulizia
Protegge dai liquidi

Applicazione

Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
Macchine per il food packaging
Settore farmaceutico
Ingegneria meccanica
Impianti industriali

Caratteristiche del prodotto

Flessibile
Resistente alla deformazione

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG NM

Autoestinguento

Riferimenti normativi/approvazioni

Certificato secondo FDA CFR 21 e NSF 51 (standard per gli USA)

ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale

Costruzione

Spirale interna in PVC rigido

Rivestimento in plastica speciale, omologato FDA

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni:	FDA CFR 21 NSF 51
Su richiesta:	Disponibile nei colori grigio e bianco
Colore standard:	Blu
Materiale:	Speciale guaina in PVC flessibile con spirale in PVC rigido
Campo di temperatura:	da -20°C a +60°C Per brevi periodi di tempo: +80 °C

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FG NM

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
SILVYN® FG NM blu				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16