
SILVYN® FG

SILVYN® FG - tubo metallico con rivestimento in PVC bianco per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevande

Info
Specifico per l'industria del Food & Beverage





Food & Beverage

Buona resistenza chimica

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
Guaina esterna verificata FDA
Facile da pulire grazie alla superficie liscia e bianca
Protegge dai liquidi
Antitrazione
Elevata resistenza alla compressione

Applicazione
Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
Macchine per il food packaging
Settore farmaceutico
Ingegneria meccanica
Impianti industriali

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Caratteristiche del prodotto
Flessibile
Resistente allo schiacciamento
Resistente all'urto
Antitrazione

Riferimenti normativi/approvazioni
Certificato secondo FDA CFR 21 e NSF 51 (standard per gli USA)

Costruzione
Guaina protettiva in nastro metallico a spirale con profilo graffato
Rivestimento in plastica speciale, omologato FDA

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Colore standard:	Bianco Blu
Materiale:	Flessibile interno in nastro di acciaio, zincato, a spirale con guaina in plastica speciale
Campo di temperatura:	da -20 °C a +60 °C Per brevi periodi di tempo: +80 °C

Nota
* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
SILVYN® FG bianco				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG blu				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Ultimo aggiornamento (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16