

SILVYN® EC

SILVYN® EC - tappo di chiusura per tubi corrugati paralleli



Ampio campo di serraggio



Leggero



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina

Guarnizione aggiuntiva per una tenuta ermetica

Semplice da cablare

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Manicotto di raccordo o terminale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione

Su richiesta:

SILVYN® REC per FPAS67

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

NEC: PA66

REC: TPE

Campo di temperatura:

NEC: da -50°C a +135°C REC: da -50°C a +120°C

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EC**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® EC

Codice articolo	Grandezza nominale	Intervallo di serraggio in mm	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® NEC					
55507097	16	-	10,5	16	10
55507098	21	-	15	21	10
55507099	28	-	20	28	10
55507100	34	-	25,5	34	10
55507101	42	-	32	42	10
55507102	54	-	43,5	54	10
SILVYN® REC					
55507040	10	3 - 7	-	10	10
55507041	13	3 - 7	-	13	10
55507042	16	3 - 11	-	16	10
55507043	21	3 - 15	-	21	10
55507044	28	3 - 21	-	28	10
55507045	34	3 - 25	-	34	10
55507046	42	5 - 34	-	42	10
55507047	54	5 - 46	-	54	10

SILVYN® EC

