

## SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

### Info

Rapporto qualità-prezzo ottimale  
Curva a 90° per una facile installazione  
Unità di imballaggio piccola



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Montaggio rapido  
Semplice da cablare  
Raccordo per guaina estremamente conveniente  
Nessuna parte può andare persa  
Nuova struttura salvaspazio

### Applicazione

Ingegneria meccanica  
Costruzione di quadri elettrici  
Applicazioni mobili  
Applicazioni in spazi ridotti  
Per edifici

## SILVYN® FLEXILOK 90° PG

### Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici  
Design compatto monopezzo  
Priva di alogeni e cadmio

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG  
Angolo 90°  
Speciale sistema di serraggio

### Note

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

### Dati tecnici

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5:             | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata      |
| Classificazione ETIM 6:             | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato |
| Riferimenti normativi/approvazioni: | IEC EN 61386-23                                                                                      |
| Colore standard:                    | Grigio (RAL 7031)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV                                         |
| Materiale:                          | PA66<br>Privo di alogeni                                                                             |
| Grado di protezione:                | IP 66                                                                                                |
| Campo di temperatura:               | da -40°C a +120°C                                                                                    |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FLEXILOK 90° PG**

| Codice articolo                | Lunghezza filettatura D (mm) | Adatto a SILVYN® FPAS | Adatto per guaina Ø est. mm | Pezzi / confezione |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG nero   |                              |                       |                             |                    |
| 68100150                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100155                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100160                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100170                       | 10                           | FPAS 21               | 21,2                        | 10                 |
| 68100165                       | 11                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100175                       | 11                           | FPAS 21               | 21,2                        | 10                 |
| 68100180                       | 12                           | FPAS 28               | 28,5                        | 10                 |
| 68100185                       | 12                           | FPAS 34               | 34,5                        | 10                 |
| SILVYN® FLEXILOK 90° PG grigio |                              |                       |                             |                    |
| 68100190                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100195                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100200                       | 10                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100210                       | 10                           | FPAS 21               | 21,2                        | 10                 |
| 68100205                       | 11                           | FPAS 16               | 15,8                        | 10                 |
| 68100215                       | 11                           | FPAS 21               | 21,2                        | 10                 |
| 68100220                       | 12                           | FPAS 28               | 28,5                        | 10                 |
| 68100225                       | 12                           | FPAS 34               | 34,5                        | 10                 |

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16