

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

Info

Rapporto qualità-prezzo ottimale
Curva a 90° per una facile installazione
Unità di imballaggio piccola



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Montaggio rapido
Semplice da cablare
Raccordo per guaina estremamente conveniente
Nessuna parte può andare persa
Nuova struttura salvaspazio

Applicazione

Ingegneria meccanica
Costruzione di quadri elettrici
Applicazioni mobili
Applicazioni in spazi ridotti
Per edifici

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Design compatto monopezzo
Priva di alogeni e cadmio

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo PG
Angolo 90°
Speciale sistema di serraggio

Note

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Riferimenti normativi/approvazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Codice articolo	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Adatto per guaina Ø est. mm	Pezzi / confezione
SILVYN® FLEXILOK 90° PG nero				
68100150	10	FPAS 16	15,8	10
68100155	10	FPAS 16	15,8	10
68100160	10	FPAS 16	15,8	10
68100170	10	FPAS 21	21,2	10
68100165	11	FPAS 16	15,8	10
68100175	11	FPAS 21	21,2	10
68100180	12	FPAS 28	28,5	10
68100185	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grigio				
68100190	10	FPAS 16	15,8	10
68100195	10	FPAS 16	15,8	10
68100200	10	FPAS 16	15,8	10
68100210	10	FPAS 21	21,2	10
68100205	11	FPAS 16	15,8	10
68100215	11	FPAS 21	21,2	10
68100220	12	FPAS 28	28,5	10
68100225	12	FPAS 34	34,5	10

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16