

## SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - raccordo per tubo con filetto metrico

### Info

Rapporto qualità-prezzo ottimale  
Unità di imballaggio piccola



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Montaggio rapido  
Semplice da cablare  
Raccordo per guaina estremamente conveniente  
Nessuna parte può andare persa  
Nuova struttura salvaspazio

### Applicazione

Ingegneria meccanica  
Costruzione di quadri elettrici  
Applicazioni mobili  
Applicazioni in spazi ridotti  
Per edifici

### Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)  
©2025 Lapp Group - all rights reserved.  
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>  
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK M

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici  
Design compatto monopezzo  
Priva di alogeni e cadmio

### Norm references / Approvals

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica  
Corpo monopezzo  
Speciale sistema di serraggio

### Note

Lo smontaggio avviene con un cacciavite  
Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Norm references / Approvals:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



## SILVYN® FLEXILOK M

Codice articolo	Filettatura metrica	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Adatto per guaina Ø est. mm	Pezzi / confezione
SILVYN® FLEXILOK M nero					
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500436	20 x 1,5	14	FPAS 20	20	10
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500456	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500464	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M grigio					
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500431	20 x 1,5	14	FPAS 20	20	10
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500454	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500451	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16