

## SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG

### Info

Rapporto qualità-prezzo ottimale  
Unità di imballaggio piccola



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura

### Vantaggi

Montaggio rapido  
Semplice da cablare  
Raccordo per guaina estremamente conveniente  
Nessuna parte può andare persa  
Nuova struttura salvaspazio

### Applicazione

Ingegneria meccanica  
Costruzione di quadri elettrici  
Applicazioni mobili  
Applicazioni in spazi ridotti  
Per edifici

### Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)  
©2026 Lapp Group - all rights reserved.  
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>  
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.  
PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FLEXILOK PG

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici  
Design compatto monopezzo  
Priva di alogeni e cadmio

### Norm references / Approvals

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG  
Corpo monopezzo  
Speciale sistema di serraggio

### Note

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Norm references / Approvals:	IEC EN 61386-23
Su richiesta:	PG 7 per FPAS 10PG 36 per FPAS 42PG 48 per FPAS 54
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



## SILVYN® FLEXILOK PG

Codice articolo	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Adatto per guaina Ø est. mm	Pezzi / confezione
SILVYN® FLEXILOK PG nero				
65500475	10	FPAS 13	13,0	10
65500495	10	FPAS 16	15,8	10
65500485	10	FPAS 13	13,0	10
65500395	10	FPAS 16	15,8	10
68100055	10	FPAS 16	15,8	10
68100075	10	FPAS 21	21,2	10
68100065	11	FPAS 16	15,8	10
68100085	11	FPAS 21	21,2	10
68100095	12	FPAS 28	28,5	10
68880005	12	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK PG grigio				
65500470	10	FPAS 13	13,0	10
65500490	10	FPAS 16	15,8	10
65500480	10	FPAS 13	13,0	10
65500390	10	FPAS 16	15,8	10
68100050	10	FPAS 16	15,8	10
68100060	11	FPAS 16	15,8	10
68100080	11	FPAS 21	21,2	10
68100090	12	FPAS 28	28,5	10
65500620	12	FPAS 34	34,5	10

Ultimo aggiornamento (29.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16