

SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Curva a 90° per una facile installazione

Montaggio rapido

Antitrazione

Tenuta ermetica

Resistenza alle vibrazioni

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Applicazioni con forti vibrazioni

Per spazi ristretti

Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° M

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Angolo 90°

Corpo robusto

Parte superiore con dentatura integrata

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

Colore standard:

Grigio (RAL 7031)

nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA66

Privo di alogeni

Grado di protezione:

IP66

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FPAG 90° M

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAG 90° M nero			
55506485	12 x 1,5	10	10
55506495	16 x 1,5	13	10
55506505	16 x 1,5	16	10
55506515	20 x 1,5	16	10
55507075	20 x 1,5	18	10
55506526	20 x 1,5	20	10
55506525	20 x 1,5	21	10
55506536	25 x 1,5	25	10
55506535	25 x 1,5	28	10
55506545	32 x 1,5	34	10
55507085	40 x 1,5	42	1
55506555	50 x 1,5	42	1
55506565	50 x 1,5	54	1
55506575	63 x 1,5	54	1
55507095	63 x 1,5	67	1
SILVYN® FPAG 90° M grigio			
55506480	12 x 1,5	10	10
55506490	16 x 1,5	13	10
55506500	16 x 1,5	16	10
55506510	20 x 1,5	16	10
55507070	20 x 1,5	18	10
55506521	20 x 1,5	20	10
55506520	20 x 1,5	21	10
55506531	25 x 1,5	25	10
55506530	25 x 1,5	28	10
55506540	32 x 1,5	34	10
55507080	40 x 1,5	42	1
55506550	50 x 1,5	42	1
55506560	50 x 1,5	54	1
55506570	63 x 1,5	54	1
55507090	63 x 1,5	67	1

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16