

## SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS



Privo di alogeni



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Ingombri ridotti



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Curva a 90° per una facile installazione

Montaggio rapido

Antitrazione

Tenuta ermetica

Resistenza alle vibrazioni

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Applicazioni con forti vibrazioni

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° PG

### Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici  
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo PG  
Angolo 90°  
Corpo robusto  
Parte superiore con dentatura integrata

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FPAG 90° PG**

Codice articolo	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAG 90° PG nero		
55506715	10	10
55506725	13	10
55506735	16	10
55506745	16	10
55506755	18	10
55506815	21	10
55506765	21	10
55506775	28	10
55506785	34	10
55506795	42	1
55506805	54	1
55506825	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG grigio		
55506710	10	10
55506720	13	10
55506730	16	10
55506740	16	10
55506750	18	10
55506810	21	10
55506760	21	10
55506770	28	10
55506780	34	10
55506790	42	1
55506800	54	1
55506820	67	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16