

## SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS



Privo di alogeni



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Montaggio rapido

Antitrazione

Tenuta ermetica

Resistenza alle vibrazioni

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Applicazioni con forti vibrazioni

### Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG-M

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Parte superiore con sistema di dentatura completo integrato

### Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FPAG-M**

Codice articolo	Filettatura metrica	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
<b>SILVYN® FPAG-M nero</b>				
55506305	12 x 1,5	10	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13	10
55506325	16 x 1,5	15.8	16	10
55506335	20 x 1,5	15.8	16	10
55507055	20 x 1,5	18.5	18	10
55506346	20 x 1,5	20.0	20	10
55506345	20 x 1,5	21.2	21	10
55506357	25 x 1,5	25.0	25	10
55506355	25 x 1,5	28.5	28	10
55506365	32 x 1,5	34.5	34	10
55506375	40 x 1,5	42.5	42	2
55506385	50 x 1,5	42.5	42	2
55506395	50 x 1,5	54.5	54	2
55506405	63 x 1,5	54.5	54	2
55506475	63 x 1,5	67.2	67	2
<b>SILVYN® FPAG-M grigio</b>				
55506300	12 x 1,5	10	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13	10
55506320	16 x 1,5	15.8	16	10
55506330	20 x 1,5	15.8	16	10
55507050	20 x 1,5	18.5	18	10
55506341	20 x 1,5	20.0	20	10
55506340	20 x 1,5	21.2	21	10
55506351	25 x 1,5	25.0	25	10
55506350	25 x 1,5	28.5	28	10
55506360	32 x 1,5	34.5	34	10
55506370	40 x 1,5	42.5	42	2
55506380	50 x 1,5	42.5	42	2
55506390	50 x 1,5	54.5	54	2
55506400	63 x 1,5	54.5	54	2
55506470	63 x 1,5	67.2	67	2

Ultimo aggiornamento (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16