# SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS



Privo di alogeni

Antivibrazione

Tempo di montaggio

Scarico della trazione ottimale

Resistente alla temperatura

Molteplici approvazioni

## Vantaggi

Montaggio rapido
Antitrazione
Tenuta ermetica
Resistenza alle vibrazioni

## Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS
Applicazioni con forti vibrazioni

## Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® FPAG PG

## Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

## Costruzione
Filettatura di raccordo PG
Corpo robusto
Parte superiore con dentatura integrata

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato |
| Certificazioni: | IEC EN 61386-23 |
| Colore standard: | Grigio (RAL 7031)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV |
| Materiale: | PA66<br>Privo di alogeni |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Campo di temperatura: | da -50 °C a +135 °C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# SILVYN® FPAG PG



| Codice articolo | Adatto a SILVYN® FPAS | Pezzi / confezione |
|---|---|---|
| SILVYN® FPAG PG nero | | |
| 55506585 | 10 | 10 |
| 55506595 | 10 | 10 |
| 55506605 | 13 | 10 |
| 55506615 | 16 | 10 |
| 55506625 | 16 | 10 |
| 55506635 | 16 | 10 |
| 55506645 | 18 | 10 |
| 55506995 | 21 | 10 |
| 55506655 | 21 | 10 |
| 55506665 | 28 | 10 |
| 55506675 | 34 | 10 |
| 55506685 | 42 | 2 |
| 55506695 | 54 | 2 |
| 55506705 | 67 | 2 |
| SILVYN® FPAG PG grigio | | |
| 55506580 | 10 | 10 |
| 55506590 | 10 | 10 |
| 55506600 | 13 | 10 |
| 55506610 | 16 | 10 |
| 55506620 | 16 | 10 |
| 55506630 | 16 | 10 |
| 55506640 | 18 | 10 |
| 55506990 | 21 | 10 |
| 55506650 | 21 | 10 |
| 55506660 | 28 | 10 |
| 55506670 | 34 | 10 |
| 55506680 | 42 | 2 |
| 55506690 | 54 | 2 |
| 55506700 | 67 | 2 |

Ultimo aggiornamento (24.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16