


SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alla temperatura



Impermeabile



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Resistente alla deformazione

Flessibile

Autoestinguente secondo UL94 V2

Elevata resistenza alla compressione

Resistente all'urto

Applicazione

Ingegneria meccanica

Impianti industriali

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Applicazioni mobili

In ambienti interni ed esterni

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Caratteristiche del prodotto

Priva di alogeni e cadmio
Resistente all'abrasione
Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
A basso rischio di incendio

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Guaina corrugata a passo fine in PA 6

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Su richiesta:	disponibile in PA 12
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C posa fissa da -20°C a +100°C posa mobile

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FPAS

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
SILVYN® FPAS nero				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN® FPAS nero - confezione piccola				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS grigio				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

 Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
 PN 0456 / 02_03_16