


## SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alla temperatura



Impermeabile



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

Resistente alla deformazione

Flessibile

Autoestinguente secondo UL94 V2

Elevata resistenza alla compressione

Resistente all'urto

### Applicazione

Ingegneria meccanica

Impianti industriali

Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Applicazioni mobili

In ambienti interni ed esterni

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAS

### Caratteristiche del prodotto

Priva di alogeni e cadmio  
Resistente all'abrasione  
Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche  
A basso rischio di incendio

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Guaina corrugata a passo fine in PA 6

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Su richiesta:	disponibile in PA 12
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C posa fissa da -20°C a +100°C posa mobile

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® FPAS**

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Matassa m
<b>SILVYN® FPAS nero</b>				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
<b>SILVYN® FPAS nero - confezione piccola</b>				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
<b>SILVYN® FPAS grigio</b>				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16