

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Robusto



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Molteplici approvazioni

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX 90° M

Vantaggi

Curva a 90° per una facile installazione
Montaggio rapido
Elevata resistenza a trazione
Stagno all'acqua in pressione
Resistenza alle vibrazioni

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS
Applicazioni con forti vibrazioni

Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Corpo del raccordo con guarnizione interna
Parte superiore con dentatura integrata
Angolo 90°

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® FPAX 90° M

Codice articolo	Filettatura metrica	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	Pezzi / confezione
SILVYN®FPAX 90° M nero			
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507304	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507305	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507306	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507309	63 x 1,5	FPAS 54	1
SILVYN®FPAX 90° M grigio			
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55507314	25 x 1,5	FPAS 28	10
55507315	32 x 1,5	FPAS 34	10
55507316	40 x 1,5	FPAS 42	1
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42	1
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54	1
55507319	63 x 1,5	FPAS 54	1

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16