

SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Antivibrazione



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Montaggio rapido

Elevata resistenza a trazione

Stagno all'acqua in pressione

Resistenza alle vibrazioni

Ultimo aggiornamento (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX-M

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® FPAS

Applicazioni con forti vibrazioni

Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Corpo del raccordo con guarnizione interna

Parte superiore con dentatura integrata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Grigio (RAL 7031)

nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA66

Privo di alogeni

Grado di protezione:

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® FPAX-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX-M nero			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1,5	FPAS 54	2
55506226	63 x 1,5	FPAS 67	1
SILVYN® FPAG-M grigio			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1,5	FPAS 54	2
55507286	63 x 1,5	FPAS 67	1