SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS

Info
IP66
IP67
IP68 (2bar)
IP69

Antivibrazione

Tempo di montaggio

Scarico della trazione ottimale

Resistente alla temperatura

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

Molteplici approvazioni

Vantaggi
Montaggio rapido
Elevata resistenza a trazione
Stagno all'acqua in pressione
Resistenza alle vibrazioni

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX-M

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS
Applicazioni con forti vibrazioni

Caratteristiche del prodotto
La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Norm references / Approvals
UL file number E308201

Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Corpo del raccordo con guarnizione interna
Parte superiore con dentatura integrata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Filettatura metrica	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX-M nero			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1,5	FPAS 54	2
55506226	63 x 1,5	FPAS 67	1
SILVYN® FPAG-M grigio			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20x1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1,5	FPAS 54	2
55507286	63 x 1,5	FPAS 67	1

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16