

SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX R - tappo per inserto a T/Y



Vantaggi

Tappo per SILVYN®FPAX T/Y

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

PA66

Privo di alogeni

Polyester Elastomer

Grado di protezione:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Campo di temperatura:

da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® FPAX P

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN®FPAX T/Y	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX P			
55507370	16	16	5
55507371	21	21	5
55507372	28	28	5
55507373	34	34	3

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16