SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - riduttore per inserto a T/Y

Info
Ridottore per SILVYN®FPAX T/Y



- Ampio campo di serraggio
- Antivibrazione
- Ingombri ridotti
- affidabilità
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Ridottore per SILVYN®FPAX T/Y

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni Polyester Elastomer

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® FPAX R

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN®FPAX T/Y	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16