

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T - divisore a T per SILVYN® FPAS



Vantaggi

Montaggio rapido
Elevata resistenza a trazione
Stagno all'acqua in pressione
Resistenza alle vibrazioni

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni Polyester Elastomer
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SILVYN® FPAX T

Codice articolo	Grandezza nominale	Foro Ø (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS	Pezzi / confezione
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3

Ultimo aggiornamento (23.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16