

SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS



Antivibrazione



Scarico della trazione ottimale



affidabilità



SKINTOP® integrato



interferenze



Resistente ai raggi UV

Vantaggi

Montaggio rapido
Resistenza alle vibrazioni
Scarico della trazione del cavo
Guarnizione cavo aggiuntiva
Ottima connessione dello schermo (EMC)

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS
Ovunque è richiesta una protezione aggiuntiva per cavi e conduttori schermati

Caratteristiche del prodotto

La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE-M

Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Pressacavo EMC

Parte superiore con dentatura integrata

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

Su richiesta:

senza molla EMC

Colore standard:

Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale:

Ottone rivestito di nickel

PA66

privo di alogeni

Grado di protezione:

Guaina: IP66

Cavo: IP68

Campo di temperatura:

da -30°C a +100°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KSE-M

| Codice articolo | Filettatura metrica | Intervallo di serraggio in mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Adatto a SILVYN® FPAS | Per guaina con Ø esterno (mm) | Pezzi / confezione |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| SILVYN® KSE-M nero | | | | | | |
| 55507105 | 16x1,5/1 | 4.5 - 9 | 12 | 13 | 13,0 | 10 |
| 55507115 | 16x1,5/2 | 4.5 - 9 | 12 | 16 | 15,8 | 10 |
| 55507125 | 20x1,5/1 | 7 - 12.5 | 12 | 16 | 15,8 | 10 |
| 55507135 | 20x1,5/2 | 7 - 12.5 | 12 | 21 | 21,2 | 10 |
| 55507145 | 25x1,5 | 9 - 16.5 | 12 | 28 | 28,5 | 10 |
| 55507155 | 32x1,5 | 11 - 21 | 15 | 34 | 34,5 | 10 |
| 55507165 | 40x1,5 | 19 - 28 | 15 | 42 | 42,5 | 1 |
| 55507175 | 50x1,5 | 27 - 35 | 15 | 54 | 54,5 | 1 |

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16