

SILVYN® Guarnizione per AFG-PA o AFW-PA

SILVYN® guarnizione AFG-PA / AFW-PA è un anello di tenuta per l'utilizzo combinato con la flangia di collegamento con diametro di grandi dimensioni



Tempo di montaggio



Robusto



affidabilità

Vantaggi

Aumenta il grado di protezione IP di SILVYN® AFG-PA e SILVYN® AFW-PA

Applicazione

In abbinamento a guaine

SILVYN® MAXI PA

Ingegneria meccanica

Raccolta e trasporto di cavi e conduttori

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione per raccordo per guaina

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781

ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta per raccordi per guaine

Colore standard:

Grigio (RAL 7001)

Nero (RAL 9005). resistente ai raggi UV

Materiale:

PA6

Privo di alogeni

Grado di protezione:

IP 54

IP 66 con guarnizione AFG-PA/AFW-PA

Campo di temperatura:

da -40 °C a +115 °C

SILVYN® Guarnizione per AFG-PA o AFW-PA

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



SILVYN® Guarnizione per AFG-PA o AFW-PA

Codice articolo	Grandezza nominale	Pezzi / confezione
Guarnizione SILVYN® per AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16