

## FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)

### Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



CE



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



### Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo

Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato

Grado IP eccellente

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

### Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

Esigenza di una maggiore tenuta stagna

In ambienti interni ed esterni

### Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale

Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato

Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguento secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

## **FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)**

### **Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)**

Codice articolo	Grandezza nominale	Foro Ø (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE-CS nero					
61805039	12	M4	12	nero	10
61805040	17	M5	17	nero	10
61805041	23	M6	23	nero	6
61805042	29	M6	29	nero	6
61805043	36	M6	36	nero	4
61805044	48	M6	48	nero	4
FIPLOCK® ONE-CS grigio					
61805045	12	M4	12	grigio	10
61805046	17	M5	17	grigio	10
61805047	23	M6	23	grigio	6
61805048	29	M6	29	grigio	6
61805049	36	M6	36	grigio	4
61805050	48	M6	48	grigio	4

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## FIPLOCK® ONE Accoppiatore (a vite)

