

FIPLOCK® ONE metallo M

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE metallo M

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE metallo M



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo

Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato

Grado IP eccellente

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

Esigenza di una maggiore tenuta stagna

In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale

Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato

Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Colore standard:

Grigio (RAL 7005)

nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA 6

priva di alogeni

Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione:

IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura:

da -45°C a +120°C

FIPLOCK® ONE metallo M

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE metallo M

Codice articolo	Filettatura metrica	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE metallo M - nero							
61804531	12 x 1,5	20	5	5,6	10	nero	10
61804532	16 x 1,5	20	5	9,5	10	nero	10
61804533	16 x 1,5	22	5	9,5	12	nero	10
61804534	20 x 1,5	22	6	12,4	12	nero	10
61804535	20 x 1,5	27	6	13,2	17	nero	10
61804536	25 x 1,5	27	7	16,6	17	nero	10
61804537	25 x 1,5	36	7	18,1	23	nero	6
61804538	32 x 1,5	36	8	23,3	23	nero	6
61804539	32 x 1,5	41	8	25,1	29	nero	6
61804540	40 x 1,5	41	8	29	29	nero	6
61804541	40 x 1,5	52	8	33	36	nero	4
61804542	50 x 1,5	52	9	36,5	36	nero	4
61804543	50 x 1,5	65	9	42,7	48	nero	4
61804544	63 x 1,5	65	10	50,5	48	nero	4
FIPLOCK® ONE metallo M - grigio							
61804545	12 x 1,5	20	5	5,6	10	grigio	10
61804546	16 x 1,5	20	5	9,5	10	grigio	10
61804547	16 x 1,5	22	5	9,5	12	grigio	10
61804548	20 x 1,5	22	6	12,4	12	grigio	10
61804549	20 x 1,5	27	6	13,2	17	grigio	10
61804551	25 x 1,5	27	7	16,6	17	grigio	10
61804552	25 x 1,5	36	7	18,1	23	grigio	6
61804553	32 x 1,5	36	8	23,3	23	grigio	6
61804554	32 x 1,5	41	8	25,1	29	grigio	6
61804555	40 x 1,5	41	8	29	29	grigio	6
61804556	40 x 1,5	52	8	33	36	grigio	4
61804557	50 x 1,5	52	9	36,5	36	grigio	4
61804558	50 x 1,5	65	9	42,7	48	grigio	4
61804559	63 x 1,5	65	10	50,5	48	grigio	4
FIPLOCK® ONE metallo XL M - nero							
61804561	12 x 1,5	20	10	5,6	10	nero	10
61804562	16 x 1,5	20	10	9,5	10	nero	10
61804563	16 x 1,5	22	10	9,5	12	nero	10

FIPLOCK® ONE metallo M

Codice articolo	Filettatura metrica	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
61804564	20 x 1,5	22	10	12,4	12	nero	10
61804565	20 x 1,5	27	10	13,2	17	nero	10
61804566	25 x 1,5	27	11	16,6	17	nero	10
61804567	25 x 1,5	36	11	18,1	23	nero	6
61804568	32 x 1,5	36	13	23,3	23	nero	6
61804569	32 x 1,5	41	13	25,1	29	nero	6
61804571	40 x 1,5	41	13	29	29	nero	6
61804572	40 x 1,5	52	13	33	36	nero	4
61804573	50 x 1,5	52	14	36,5	36	nero	4
61804574	50 x 1,5	65	14	42,7	48	nero	4
61804575	63 x 1,5	65	14	50,5	48	nero	4
FIPLOCK® ONE metallo XL M - grigio							
61804576	12 x 1,5	20	10	5,6	10	grigio	10
61804577	16 x 1,5	20	10	9,5	10	grigio	10
61804578	16 x 1,5	22	10	9,5	12	grigio	10
61804579	20 x 1,5	22	10	12,4	12	grigio	10
61804581	20 x 1,5	27	10	13,2	17	grigio	10
61804582	25 x 1,5	27	11	16,6	17	grigio	10
61804583	25 x 1,5	36	11	18,1	23	grigio	6
61804584	32 x 1,5	36	13	23,3	23	grigio	6
61804585	32 x 1,5	41	13	25,1	29	grigio	6
61804586	40 x 1,5	41	13	29	29	grigio	6
61804587	40 x 1,5	52	13	33	36	grigio	4
61804588	50 x 1,5	52	14	36,5	36	grigio	4
61804589	50 x 1,5	65	14	42,7	48	grigio	4
61804591	63 x 1,5	65	14	50,5	48	grigio	4

FIPLOCK® ONE metallo M