

FIPLOCK® ONE MS-PG

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-PG

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo

Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato

Grado IP eccellente

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

Esigenza di una maggiore tenuta stagna

In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale

Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato

Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Colore standard:

Grigio (RAL 7005)

nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA 6

priva di alogeni

Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione:

IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura:

da -45°C a +120°C

FIPLOCK® ONE MS-PG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE MS-PG

Codice articolo	Filettatura PG	Intervallo di serraggio in mm	SW 1/2 mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
61804921	9	4.0 - 8.0	17.0 / 20.0	6	10	nero	10
61804922	11	4.0 - 10.0	20.0 / 20.0	6	10	nero	10
61804923	11	4.0 - 10.0	20.0 / 22.0	6	12	nero	10
61804924	13,5	5.0 - 12.0	22.0 / 22.0	6,5	12	nero	10
61804925	16	8.0 - 14.0	24.0 / 27.0	6,5	17	nero	10
61804926	21	11.0 - 18.0	30.0 / 36.0	7	23	nero	6
61804927	29	16.0 - 25.0	40.0 / 41.0	8	29	nero	6
61804928	36	19.0 - 32.0	50.0 / 52.0	15	36	nero	4
61804929	48	34.0 - 44.0	64.0 / 65.0	15	48	nero	4