

FIPLOCK® ONE riduzione

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE riduzione

Info

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Antivibrazione



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Leggero

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE riduzione



Scarico della trazione ottimale



Robusto



affidabilità



Resistente ai raggi UV



Impermeabile



Vantaggi

Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
Grado IP eccellente
Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Applicazione

Adatto per FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS
Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
Esigenza di una maggiore tenuta stagna
In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7005) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 priva di alogeni Autoestinguente secondo UL 94 V0
Grado di protezione:	IP66/IP67/IP68/IP69
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE riduzione

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® ONE riduzione

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto per FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS	Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12	Colori	Pezzi / confezione
FIPLOCK® ONE-R nero					
61804992	10-07	10	7	nero	10
61804993	12-10	12	10	nero	10
61804994	17-10	17	10	nero	10
61804995	17-12	17	12	nero	10
61804996	23-10	23	10	nero	10
61804997	23-12	23	12	nero	6
61804998	23-17	23	17	nero	6
61804999	29-10	29	10	nero	6
61805000	29-12	29	12	nero	6
61805001	29-17	29	17	nero	6
61805002	29-23	29	23	nero	6
61805003	36-23	36	23	nero	4
61805004	36-29	36	29	nero	4
61805005	48-29	48	29	nero	4
61805006	48-36	48	36	nero	4
FIPLOCK® ONE-R grigio					
61805007	10-07	10	7	grigio	10
61805008	12-10	12	10	grigio	10
61805115	17-10	17	10	grigio	10
61805015	17-12	17	12	grigio	10
61805016	23-10	23	10	grigio	6
61805017	23-12	23	12	grigio	6
61805018	23-17	23	17	grigio	6
61805019	29-10	29	10	grigio	6
61805020	29-12	29	12	grigio	6
61805021	29-17	29	17	grigio	6
61805022	29-23	29	23	grigio	6
61805023	36-23	36	23	grigio	4
61805024	36-29	36	29	grigio	4
61805025	48-29	48	29	grigio	4
61805026	48-36	48	36	grigio	4

Ultimo aggiornamento (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE riduzione

