

FIPLOCK® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

Info

Hazard Level: HL 3



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Tempo di montaggio



Leggero



Resistente all'olio



Resistente ai raggi UV

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6



Impermeabile



Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno

Resistente agli urti

Flessibile

Resistente alla deformazione

Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata

Tecnologia ferroviaria

Apparecchiatura per trasporto pubblico

Caratteristiche del prodotto

Bassa densità di fumi

Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Privo di alogeni

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Certificazioni:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Colore standard:	Grigio (RAL 7011) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA 6 privo di silicone privo di alogeni Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0
Campo di temperatura:	da -45°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

FIPLOCK® PA6

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto per FIPLOCK® ONE Serie	Colori	Matassa m
Versione peso standard (chiusa)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	nero	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	nero	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	nero	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	nero	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	nero	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	nero	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	nero	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	nero	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	nero	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	nero	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	nero	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	nero	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	grigio	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	grigio	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	grigio	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	grigio	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	grigio	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	grigio	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	grigio	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	grigio	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	grigio	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	grigio	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	grigio	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	grigio	10
Versione per carichi gravosi (chiusa)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	nero	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	nero	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	nero	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	nero	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	nero	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	grigio	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	grigio	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	grigio	50

FIPLOCK® PA6

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto per FIPLOCK® ONE Serie	Colori	Matassa m
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	grigio	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	grigio	25