

## FIPLOCK® PA6

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa

### Info

Hazard Level: HL 3



guida



Buona resistenza chimica



Autoestinguente



Privo di alogeni



Resistente alle basse temperature



Tempo di montaggio



Leggero



Resistente all'olio



Resistente ai raggi UV

## FIPLOCK® PA6



Impermeabile



### Vantaggi

Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno

Resistente agli urti

Flessibile

Resistente alla deformazione

### Applicazione

Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata

Tecnologia ferroviaria

Apparecchiatura per trasporto pubblico

### Caratteristiche del prodotto

Bassa densità di fumi

Autoestinguente, nessuna formazione di gocce

Privo di alogeni

Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

### Dati tecnici

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine                      |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001175<br>ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica    |
| Certificazioni:         | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3                                                        |
| Colore standard:        | Grigio (RAL 7011)<br>nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV                             |
| Materiale:              | PA 6<br>privo di silicone<br>privo di alogeni<br>Comportamento al fuoco secondo UL 94V-0 |
| Campo di temperatura:   | da -45°C a +120°C                                                                        |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

# FIPLOCK® PA6

| Codice articolo                       | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno mm | Raggio di curvatura min (mm) | Adatto per FIPLOCK® ONE Serie | Colori | Matassa m |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| Versione peso standard (chiusa)       |                    |                          |                              |                               |        |           |
| 61803908                              | 7                  | 6.2 x 10.0               | 15                           | 12 x 1,5                      | nero   | 50        |
| 61803909                              | 10                 | 9.6 x 12.8               | 20                           | 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5    | nero   | 50        |
| 61803910                              | 12                 | 12.0 x 15.7              | 30                           | 16 x 1,5/20 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803911                              | 17                 | 16.1 x 21.1              | 35                           | 20 x 1,5/25 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803912                              | 23                 | 22.0 x 28.4              | 40                           | 25 x 1,5/32 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803913                              | 29                 | 28.3 x 34.5              | 50                           | 32 x 1,5/40 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803914                              | 36                 | 35.8 x 42.2              | 55                           | 40 x 1,5/50 x 1,5             | nero   | 25        |
| 61803915                              | 48                 | 46.7 x 53.8              | 65                           | 50 x 1,5/63 x 1,5             | nero   | 25        |
| 61803916                              | 56                 | 56.3 x 67.2              | 100                          | -                             | nero   | 25        |
| 61803917                              | 70                 | 67.2 x 79.6              | 130                          | -                             | nero   | 25        |
| 61803918                              | 95                 | 91.3 x 106.0             | 170                          | -                             | nero   | 10        |
| 61803919                              | 125                | 126.5 x 146.5            | 380                          | -                             | nero   | 10        |
| 61803920                              | 7                  | 6.2 x 10.0               | 15                           | 12 x 1,5                      | grigio | 50        |
| 61803921                              | 10                 | 9.6 x 12.8               | 20                           | 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5    | grigio | 50        |
| 61803922                              | 12                 | 12.0 x 15.7              | 30                           | 16 x 1,5/20 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803923                              | 17                 | 16.1 x 21.1              | 35                           | 20 x 1,5/25 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803924                              | 23                 | 22.0 x 28.4              | 40                           | 25 x 1,5/32 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803925                              | 29                 | 28.3 x 34.5              | 50                           | 32 x 1,5/40 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803926                              | 36                 | 35.8 x 42.2              | 55                           | 40 x 1,5/50 x 1,5             | grigio | 25        |
| 61803927                              | 48                 | 46.7 x 53.8              | 65                           | 50 x 1,5/63 x 1,5             | grigio | 25        |
| 61803928                              | 56                 | 56.3 x 67.2              | 100                          | -                             | grigio | 25        |
| 61803929                              | 70                 | 67.2 x 79.6              | 130                          | -                             | grigio | 25        |
| 61803930                              | 95                 | 91.3 x 106.0             | 170                          | -                             | grigio | 10        |
| 61803931                              | 125                | 126.5 x 146.5            | 380                          | -                             | grigio | 10        |
| Versione per carichi gravosi (chiusa) |                    |                          |                              |                               |        |           |
| 61803932                              | 17                 | 16.1 x 21.1              | 35                           | 20 x 1,5/25 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803933                              | 23                 | 22.0 x 28.5              | 45                           | 25 x 1,5/32 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803934                              | 29                 | 28.3 x 34.7              | 55                           | 32 x 1,5/40 x 1,5             | nero   | 50        |
| 61803935                              | 36                 | 35.8 x 42.3              | 60                           | 40 x 1,5/50 x 1,5             | nero   | 25        |
| 61803936                              | 48                 | 46.7 x 54.2              | 70                           | 50 x 1,5/63 x 1,5             | nero   | 25        |
| 61803937                              | 17                 | 16.1 x 21.1              | 35                           | 20 x 1,5/25 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803938                              | 23                 | 22.0 x 28.5              | 45                           | 25 x 1,5/32 x 1,5             | grigio | 50        |
| 61803939                              | 29                 | 28.3 x 34.7              | 55                           | 32 x 1,5/40 x 1,5             | grigio | 50        |
|                                       |                    |                          |                              |                               |        |           |

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16



## FIPLOCK® PA6

| Codice articolo | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno<br>mm | Raggio di curvatura min<br>(mm) | Adatto per FIPLOCK®<br>ONE Serie | Colori | Matassa m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 61803940        | 36                 | 35.8 x 42.3                 | 60                              | 40 x 1,5/50 x 1,5                | grigio | 25        |
| 61803941        | 48                 | 46.7 x 54.2                 | 70                              | 50 x 1,5/63 x 1,5                | grigio | 25        |