

SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - tappo di chiusura per tubi corrugati paralleli



affidabilità

Vantaggi

Semplice da cablare
Elevata resistenza termica
Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina
Guarnizione aggiuntiva per una tenuta ermetica

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Manicotto di raccordo o terminale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	TPE-V
Campo di temperatura:	da -40°C a +120°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® K-EM

Codice articolo	Grandezza nominale	Lunghezza totale mm	Per guaina con Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
SILVYN® K-EM grigio				
65500200	10	29	10	50
65500210	13	32,5	13	50
65500220	16	36,5	15,8	50
65500230	21	37,5	21,2	50
65500240	28	40,2	28,5	25
65500250	34	44,2	34,5	25
65500260	42	46	42,5	25
65500270	54	52	54,5	10
SILVYN® K-EM nero				
65500205	10	29	10	50
65500215	13	32,5	13	50
65500225	16	36,5	15,8	50
65500235	21	37,5	21,2	50
65500245	28	40,2	28,5	25
65500255	34	44,2	34,5	25
65500265	42	46	42,5	25
65500275	54	52	54,5	10

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16