

SILVYN® KCLICK 90° M

SILVYN® KCLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Curva a 90° per una facile installazione
Montaggio rapido
Smontaggio semplice
Antitrazione
Tenuta ermetica

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Per spazi ristretti
Applicazioni girevoli

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Angolo 90°
Corpo del raccordo con guarnizione interna
Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Ultimo aggiornamento (12.01.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK 90° M

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 IP 69
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KLICK 90° M

Codice articolo	Filettatura metrica	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN®KLICK 90° M grigio						
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5
SILVYN®KLICK 90° M nero						
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1,5	16	53	54.5	54	5