

SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG per SILVYN® RILL



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Curva a 90° per una facile installazione
Montaggio rapido
Smontaggio semplice
Antitrazione
Tenuta ermetica

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Per spazi ristretti
Applicazioni girevoli

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Filettatura di raccordo PG
Angolo 90°
Corpo del raccordo con guarnizione interna
Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 IP 69
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KLICK 90° PG

Codice articolo	Filettatura PG	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN®KLICK 90° PG grigio						
61801020	9	10	12	13	13	50
61801030	11	10	15,5	15.8	16	50
56000100	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36,5	42.5	42	10
61801062	48	16	48,5	54.5	54	5
SILVYN®KLICK 90° PG nero						
61801025	9	10	12	13	13	50
61801035	11	10	15,5	15.8	16	50
56000105	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801075	36	15	36,5	42.5	42	10
61801085	48	16	48,5	54.5	54	5

Ultimo aggiornamento (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16