

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M - raccordo per tubo passo metrico con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL



Ampio campo di serraggio



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Montaggio rapido
Smontaggio semplice
Scarico della trazione del cavo
Guarnizione cavo aggiuntiva

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Industria robotica

Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Costruzione

Filettatura di raccordo metrica

Pressacavo

Corpo del raccordo con guarnizione interna

Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Grigio (RAL 7031)

Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA6

Grado di protezione:

IP 68

IP 69

Campo di temperatura:

da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Codice articolo	Filettatura metrica	Intervallo di serraggio in mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN® KLICK GPZ-M grigio								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK GPZ-M nero								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10