

SILVYN® KCLICK-GPZ

SILVYN® KCLICK GPZ - raccordo per tubo passo PG con scarico della trazione dei cavi integrato per SILVYN® RILL



Ampio campo di serraggio



Tempo di montaggio



Scarico della trazione ottimale



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Montaggio rapido
Smontaggio semplice
Scarico della trazione del cavo
Guarnizione cavo aggiuntiva

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Industria robotica

Adatto ad ogni luogo in cui cavi e conduttori devono essere dotati di scarico della trazione e protetti a tenuta stagna

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

SILVYN® KCLICK-GPZ

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Pressacavo

Corpo del raccordo con guarnizione interna

Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Colore standard:

Grigio (RAL 7031)

Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV

Materiale:

PA6

Grado di protezione:

IP 68

IP 69

Campo di temperatura:

da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KLICK-GPZ

Codice articolo	Filettatura PG	Intervallo di serraggio in mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN® KLICK-GPZ grigio								
61801120	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801130	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801140	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801200	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801202	13,5	6 - 12	24	9	12	18.5	18	20
61801150	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801160	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801170	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801180	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801190	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-GPZ nero								
61801125	7	3 - 6.5	16	8	7	10	10	20
61801135	9	4 - 8	18	8	8	13	13	20
61801145	11	5 - 10	21	8	10	15.8	16	20
61801205	13,5	6 - 11	21	9	11	15.8	16	20
61801215	13,5	6.0 - 12.0	24	9	12	18.5	18	20
61801155	16	10 - 14	27	10	14	21.2	21	10
61801165	21	13 - 18	34	11	20	28.5	28	10
61801175	29	18 - 25	40	11	25	34.5	34	10
61801185	36	22 - 32	55	13	32	42.5	42	10
61801195	48	34 - 44	65	14	44	54.5	54	10