

## SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

### Vantaggi

- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Antitrazione
- Tenuta ermetica
- Girevole

### Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Industria robotica  
Applicazioni girevoli

### Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica  
Corpo del raccordo con guarnizione interna  
Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK-M

### Note

Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 IP 69
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® KLICK-M**

Codice articolo	Filettatura metrica	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
<b>SILVYN® KLICK-M grigio</b>								
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10
<b>SILVYN® KLICK-M nero</b>								
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	10	10	50
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	13	13	50
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	13	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	15.8	16	50
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	15.8	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	21.2	21	50
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	28.5	28	25
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	34.5	34	25
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	42.5	42	25
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	54.5	54	10
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	54.5	54	10

Ultimo aggiornamento (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03\_16