

SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - raccordo per tubo con filetto PG per SILVYN® RILL



Tempo di montaggio



Resistente alla temperatura



Molteplici approvazioni

Vantaggi

- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
- Antitrazione
- Tenuta ermetica
- Girevole

Applicazione

- Adatto alle seguenti guaine:
 - SILVYN® RILL PA 6
 - SILVYN® RILL PA 12
- Industria robotica
- Applicazioni girevoli

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

- Filettatura di raccordo PG
- Corpo del raccordo con guarnizione interna
- Sistema ad innesto rapido (SnapIn) per montaggio della guaina

Ultimo aggiornamento (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) Nero (RAL 9011), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 68 IP 69
Campo di temperatura:	da -40 °C a +115 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® KLICK PG

Codice articolo	Filettatura PG	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Passaggio Utile Ø L (mm)	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® RILL	Pezzi / confezione
SILVYN®KLICK PG grigio								
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800870	9	18	35	10	10	13	13	50
61800880	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800930	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10
SILVYN®KLICK PG nero								
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10	50
61800875	9	18	35	10	10	13	13	50
61800885	11	21	37	10	12,5	15.8	16	50
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18	50
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21	50
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28	25
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34	25
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42	25
61800935	48	70	88	17	47,5	54.5	54	10