SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - raccordo per tubo per SILVYN® HCC

Resistente ai raggi UV

Vantaggi
Smontaggio semplice
Antitrazione
Tenuta ermetica

Applicazione
In abbinamento a guaine
SILVYN® HCC

Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Corpo del raccordo con guarnizione e anello di tenuta
Dado di bloccaggio

Note
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard:	Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale:	PA6
Grado di protezione:	IP 65
Campo di temperatura:	da -25 °C a +100 °C

Ultimo aggiornamento (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HG-M

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HG-M

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza totale mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Adatto a SILVYN® HCC	Pezzi / confezione
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Ultimo aggiornamento (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.