

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Cavo fibra ottica in versione plastica simplex con guaina PE

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, fibra Simplex POF protetta da buffer PE, J-V2Y 1P980/1000, diametro fibra 2,2mm, colore nero

Info

Per il cablaggio diretto del connettore



Privo di alogeni



Leggero

Vantaggi

Distanza di trasmissione fino a 70 m
Per il cablaggio diretto del connettore
Facile da cablare
Nessuna diafonia
Protezione EMC

Applicazione

Per la trasmissione ottica del segnale per applicazioni industriali
Particolarmente adatta per la posa fissa in quadri elettrici, canaline o tubi con sollecitazioni meccaniche leggere

Caratteristiche del prodotto

Leggero
Elevata flessibilità
Rivestimento privo di alogeni

Costruzione

Fibra ottica in polimero (POF)
Rivestimento in PE
Senza guaina esterna
Colore: nero

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni:	Buffered fibre: 2.2 mm
Tipo di fibra:	POF - P980/1000
Designazione standard:	J-V2Y
Tipo di fibra ottica:	Core: PMMA Cladding: fluoro-polimeri
Raggio minimo di curvatura:	≥ 10 x diametro esterno
Massima forza di trazione:	Posa fissa: 5 N Per brevi periodi di tempo: 15 N
Campo di temperatura:	In opera: da -55°C a +85°C Durante l'installazione: da -10°C a +50°C

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di fibra	N. di fibre	Diametro esterno [mm]	Peso cavo kg/km
HITRONIC® POF SIMPLEX PE					
28000001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE	980/1000 POF	1	2,2	3,8

Ultimo aggiornamento (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16