

Kit base EPIC® DATA FFC-SC

Kit di base con connettori Fiber Fast Connect SC cablabili sul campo, tagliafibre e guida per fibre

Kit di base con connettori Fiber Fast Connect SC cablabili sul campo, tagliafibre e guida per fibre



Vantaggi

Tagliafibre ad alta precisione per accorciare le fibre di vetro con taglio diritto (PC) o taglio obliquo (UPC/APC). In questo modo si raggiungono valori di rendimento ideali

Il tagliafibre può essere utilizzato fino a 200 volte senza manutenzione e dispone di un contatore meccanico leggibile

Il morsetto viene utilizzato per mantenere la fibra in posizione e impedirne la retrazione

Con marcatura rossa sul morsetto in fibra per un'esatta misura di rimozione della fibra di vetro

Applicazione

Per la realizzazione di un collegamento in fibra ottica

Per il cablaggio in campo di connettori Fibre Fast Connect SC per cavi in fibra ottica GOF

Riferimenti normativi/approvazioni

Superfici di accoppiamento dei connettori SC secondo DIN EN IEC 61754-4

Costruzione

Diametro della ferula SC: 2,5 mm

Cablaggio su fibre da 0,25 - 0,9 mm o cavi da 2 - 3 mm

Nei tipi di taglio PC, UPC, APC

Adatto per fibre OM3/4 e OS2

Disponibile come variante con o senza kit di assemblaggio cavi

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Kit base EPIC® DATA FFC-SC

Codice articolo	Descrizione articolo
38115839	FFC-SC-PC-OM3/OM4-0.25/0.9-20PCS
38115840	FFC-SC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS
38115795	FFC-SC-UPC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115796	FFC-SC-UPC-OS2-2/3-20PCS-AS
38115793	FFC-SC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115794	FFC-SC-APC-OS2-2/3-20PCS-AS

Kit base EPIC® DATA FFC-SC

