


Connettore RJ45 Cat.6AHirose TM31

Connettore RJ45 Cat.6A, Class EA fino a 500 MHz

Connettore RJ45 cablabile in campo
idoneo per Classe E fino a 500MHz (Cat.6A)
per impiego industriale e commerciale
Hirose TM31



Applicazione

Connettore RJ45 CAT.6AHirose TM31
Per velocità di trasmissione dati fino a 500 MHz

Caratteristiche del prodotto

Facile da cablare

Riferimenti normativi/approvazioni

Cat.6_A conf. ISO/IEC 11801

Costruzione

Connettore (con protezione antipiega e guida plastica)
Adatto per conduttori: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
Completamente schermato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)

Grado di protezione:

IP 20

Campo di temperatura (esercizio):

-25 °C .. +60 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Connettore RJ45 Cat.6AHirose TM31

Codice articolo	Descrizione articolo	Max. diametro esterno (mm)	Max. diametro conduttore incluso isolamento	AWG 7-fili
24441256	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GY	6	1	27-24
24441258	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BK	6	1	27-24
24441259	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A RD	6	1	27-24
24441260	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A GN	6	1	27-24
24441261	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A BU	6	1	27-24
24441262	Connettore RJ45 TM31 Hirose Cat.6A YE	6	1	27-24