

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Cavo patch RJ45 schermato (S / FTP) - certificato UL

Patchcord Cat.6a per Gigabit Ethernet, priva di alogeni e con approvazione UL. Disponibile in diversi colori e lunghezze



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Privo di alogeni



Tempo di montaggio



Ingombri ridotti

Vantaggi

Soluzione flessibile per connessioni rapide

Applicazione

Cablaggio di quadri elettrici

Riferimenti normativi/approvazioni

Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

RJ45 conforme a IEC 60603-7-51

Certificazioni UL ved. scheda tecnica

Costruzione

Conduttore a trefolo, 4x2x AWG26/7

S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Guaina esterna in LSZH
Diametro esterno: 6.2 mm

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Grado di protezione:

IP20

Campo di temperatura:

Installazione: da 0 °C a +50 °C

In esercizio: da -20 °C a + 60 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro esterno mm	Lunghezza (m)	Colori
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	nero
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	blu
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	verde
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	grigio
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	arancio
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	rosso
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	bianco
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	giallo
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	nero
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	blu
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	verde
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	grigio
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	arancio
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	rosso
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	bianco
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	giallo
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	nero
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	blu
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	verde
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	grigio
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	arancio
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	rosso
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	bianco
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	giallo
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	nero
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	blu
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	verde
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	grigio
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	arancio
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	rosso
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	bianco
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	giallo
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	nero
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	blu
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	verde

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro esterno mm	Lunghezza (m)	Colori
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	grigio
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	arancio
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	rosso
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	bianco
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	giallo
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	nero
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	blu
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	verde
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	grigio
24441381	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR	6.2	3	arancio
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	rosso
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	bianco
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	giallo
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	nero
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	blu
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	verde
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	grigio
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	arancio
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	rosso
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	bianco
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	giallo
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	nero
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	blu
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	verde
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	grigio
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	arancio
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	rosso
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	bianco
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	giallo
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	nero
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	blu
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	verde
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	grigio
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	arancio
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	rosso

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro esterno mm	Lunghezza (m)	Colori
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	bianco
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	giallo
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	nero
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	blu
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	verde
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	grigio
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	arancio
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	rosso
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	bianco
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	giallo
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	nero
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	blu
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	verde
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	grigio
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	arancio
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	rosso
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	bianco
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	giallo
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	25	nero
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	blu
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	verde
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	grigio
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	arancio
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	rosso
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	bianco
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	giallo
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	nero
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	blu
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	verde
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	grigio
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	arancio
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	rosso
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	bianco
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	giallo
24441329	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK	6.2	40	nero

Cavi Patch ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Codice articolo	Descrizione articolo	Diametro esterno mm	Lunghezza (m)	Colori
24441344	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU	6.2	40	blu
24441359	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN	6.2	40	verde
24441374	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY	6.2	40	grigio
24441389	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR	6.2	40	arancio
24441404	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD	6.2	40	rosso
24441419	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH	6.2	40	bianco
24441434	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE	6.2	40	giallo
24441330	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK	6.2	50	nero
24441345	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU	6.2	50	blu
24441360	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN	6.2	50	verde
24441375	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY	6.2	50	grigio
24441390	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR	6.2	50	arancio
24441405	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD	6.2	50	rosso
24441420	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH	6.2	50	bianco
24441435	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE	6.2	50	giallo