

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Connettore RJ45 in custodia IP68

Connettore circolare Ethernet industriale installabile su campo IP68 con codifica colori secondo T568B, qualificato per 10 Gigabit

Info

Cat.6A secondo ISO / IEC 11801

Installazione senza attrezzi



Caratteristiche del prodotto

Custodia: ottone nichelato

Idoneo per Ethernet a 10 Gigabit/s

Adatto per cavi flessibili AWG27/7- 22/7 e per cavi rigidi AWG26/1- 22/1

Riferimenti normativi/approvazioni

UL-listed (E-File E353543)

Cat.6A conf. ISO/IEC 11801

RJ45 conforme a IEC 60603-7-51

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Grado di protezione:

IP 68

Campo di temperatura (esercizio):

da - 40° C a + 85° C

Custodia circolare: da -40° C a +85° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Codice articolo	Descrizione articolo
Custodia con passante incluso connettore RJ45 (articolo 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Coperchio di protezione per custodia con passante	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Custodia con flangia incluso adattatore RJ45 (articolo 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Cappuccio protettivo per custodia (femmina)	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Ultimo aggiornamento (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68