


UNITRONIC® SENSOR M12Y

Spina dritta M12 a Y con 2 cavi ad estremità libera

Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y M12 diritto su 2 estremità conduttore libere, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi



Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Ingombri ridotti



catena portacavi



Impermeabile

Vantaggi

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte

Caratteristiche del prodotto

Spina 4-pin M12Y ed estremità cavi libere

Dotati di porta marcatura

PWIS-free

Adatto all'impiego in catene portacavi

Costruzione

3 x 0.34 mm²

Colorazione conduttori: marrone, blu, nero

Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera

Ultimo aggiornamento (14.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSnPlaccatura contatto: Ni/AuGhiera: Zinco pressofuso nichelatoCustodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione:	IP65/IP67/IP68
Campo di temperatura (esercizio):	Connettore da -25°C a +90°C Posa fissa da -40°C a +80°C Posa mobile da -25°C a +80°C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (m)	LED	Tensione Nominale (V)	Pezzi / confezione
Connettore maschio a Y / 2 cavi estremità libere					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	no	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	no	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	no	250	1

Ultimo aggiornamento (14.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16