EPIC® SENSOR M12 V4A

Connettori installabili su campo M12 per alimenti e bevande/esterni

Connettori M12 per il montaggio con ghiera in acciao inox per il collegamento di sensori e attuatori con lunghezze di cavo a misura per il Food&Beverage

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Food & Beverage

Automazione industriale

Resistente alla corrosione

Ingombri ridotti

Impermeabile

Vantaggi

Ghiera in acciao inox anticorrosione
Cablaggio semplice e rapido sul posto
Per realizzare cavi della lunghezza desiderata
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Easy connection with proven screw clamp connection

Applicazione

Sistemi di automatizzazione
Impianti di trasporto e convogliamento
Industria alimentare e dell'imballaggio
Versione SKINTOP® per applicazioni esterne

Caratteristiche del prodotto

Connettore a 4 poli
Morsetti a vite

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

PWIS-free

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore per sensore/attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002062 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuZn Placcatura contatto: Au (oro) Ghiera: Acciaio inox (V4A)
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura (esercizio):	Connettore: da -40 °C a +85 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® SENSOR M12 V4A

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Sezione in mm²	Diametro cavo in mm	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
Spina dritta						
22262049	AB-C4-M12MS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262123	AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Presa dritta						
22262050	AB-C4-M12FS-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1
22262124	AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP	4	0.25 - 0.75	4.0 - 6.5	250	1
Presa ad angolo						
22262051	AB-C4-M12FA-PG7-VA	4	0.25 - 0.75	4 - 6	250	1

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16